

**Garant****Tárcsa- / daraboló maró menettel HSS szélesség ap= 2,2 mm, Ø D: 50/4mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	218417 50/4
GTIN	4062406239411
Árucikk kategória	21P

## Leírás

### Kivitel:

Nagy teljesítményű tárcsamaró rendszer, mely változatosan összeállítható a felfogó aggyal és **kedvező árú acél tárcsával**, vagy a felfogó aggyal és a nagy pontosságú, hőálló HSS tárcsával. Kifejezetten mély üregekben történő felhasználáshoz.

### Felhasználás:

Horonymaráshoz és vágáshoz. A sorozatgyártás területén a nagy ismétlési pontosság érdekében HSS lapot használjon.

### Figyelem:

A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

### Figyelem:

Tárcsa-/daraboló maró Ø D = 200 mm-ig beszerezhető.

Tartalék HSS tárcsák tartozékként utánrendelhetőek.

## Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	4
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	50 mm
Felfogó menet M	M12

Teljes hossz $L_{ges}$ ha $a_p$ 2,2 mm	32 mm
$\varnothing D_1$ h6	12,5 mm
Teljes hossz $L_{ges}$ ha $a_p$ 1,5 mm	31,4 mm
$\varnothing D_2$	25 mm
Maximális bemarkási mélység $a_{e\ max}$	12,75 mm
Hozzávaló váltólapka	XC.. 1119
Szélesség $a_p$	1,5 mm
Szárkivitel	menettel
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Tárcsamaró