

Garant

**Tárcsa- / daraboló maró menettel HSS szélesség $a_p = 1,5$ mm, $\varnothing D$ / élek száma
Z: 50/4mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	218415 50/4
GTIN	4062406238575
Árucikk kategória	21P

Leírás**Kivitel:**

Nagy teljesítményű tárcsamaró rendszer, mely változatosan összeállítható a felfogó aggyal és **kedvező árú acél tárcsával**, vagy a felfogó aggyal és a nagy pontosságú, hőálló HSS tárcsával. Kifejezetten mély üregekben történő felhasználáshoz.

Felhasználás:

Horonymaráshoz és vágáshoz. A sorozatgyártás területén a nagy ismétlési pontosság érdekében HSS lapot használjon.

Figyelem:

A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

Tárcsa-/daraboló maró $\varnothing D = 200$ mm-ig beszerezhető.

Tartalék HSS tárcsák tartozékként utánrendelhetőek.

Műszaki leírás

Maximális bemarkási mélység $a_{e \max}$	12,75 mm
$\varnothing D_2$	25 mm
Felfogó menet M	M12

Vágóélek száma Z	4
$\varnothing D_1 h_6$	12,5 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	50 mm
Hozzávaló váltólapka	XC.. 1113
Teljes hossz L_{ges} ha a_p 2,2 mm	32 mm
Teljes hossz L_{ges} ha a_p 1,5 mm	31,4 mm
Szélesség a_p	1,5 mm
Szárkivitel	menettel
Szerszámananyag	Acél
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Tárcsamaró