

Garant**Rúdmegefogó, Max. munkadarab Ø: 65mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	319711 65
GTIN	4062406239169
Árucikk kategória	31V

Leírás

Kivitel:

- Új rúdmegefogó koncepció – mind oldalról, mind szemből lehetővé teszi a megfogást.
- Automatikus használatot tesz lehetővé a gépi működtetéssel ill. hidraulikus megfogó mozgatásos programnál a hűtőfolyadék nyomással (3 – 50 bar).
- Kiváló minőségű komponensek: eloxált alumínium alaptest, kopó alkotóelemek edzett, köszörült és keménymegmunkált acélból.
- Egyedülálló duplagolyós megvezetésű ill. dupla dugattyús elven működő mechanika a maximális kopásállóság és nehéz munkadarabok mozgatása érdekében (húzás 26 kg, emelés 16 kg).

Előny:

- Nincsenek karcolás nyomok az alkatrészen (kész elemek is megfoghatóak).
- Oldalsó megfogás – a megfogó extrém közel vihető az esztergatókmányhoz.
- Nagy súlyok mozgatása.
- Extrém rugalmas – különböző menetes adapterekkel a megfogó mind VDI, mind BMT revolverekhez használható. Pofa csatlakozó 1/16 col × 90°, így standard rátétpofák is használhatóak. (BMT csak furatkés tartóval)
- A nyomás és így a tartóerő részlegesen beállítható (75 – 100 %).
- Különösen alacsony karbantartási igényű.

Felhasználás:

A rúd utánhúzása a gépben, többek között rúdrakodó nélküli gépekhez. A kész alkatrészek automatikus kivétele és a főorsóról az ellenorsóra való átrakása lehetséges. Befogási tartomány (a 319718 sz. pofával) 8 – 65 mm.

Opcionális tartozék:

319713; 319714; 319716 sz. adapter és 319718 sz. rátétpofák.

Figyelem:

A programozási utasításokat lásd a kezelési útmutatóban.

Műszaki leírás

Hossz	90 mm
Szélesség	46 mm
Magasság	85,6 mm
Termék fajtája	Rúdmegfogó

Tartozék

Rátétpofák rúdmegfogóhoz Befogási tartomány ALU mm	319718 ALU
Rátétpofák rúdmegfogóhoz Befogási tartomány 20-45 mm	319718 20-45
VDI adapter rúdmegfogóhoz Típus 40	319714 40
VDI adapter, hajlított, rúdmegfogóhoz Típus 40-A	319716 40-A
VDI adapter, hajlított, rúdmegfogóhoz Típus 30-A	319716 30-A
Rúdmegfogó adapter Szár Ø D1 32 mm	319713 32
Rátétpofák rúdmegfogóhoz Befogási tartomány 8-20 mm	319718 8-20
VDI adapter rúdmegfogóhoz Típus 30	319714 30
Rátétpofák rúdmegfogóhoz Befogási tartomány 45-65 mm	319718 45-65