

**Garant****VC.T 160404, Minőség: HB730-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261458 HB730-1
GTIN	4062406239480
Árucikk kategória	21G

## Leírás

VC.T 160404 HB730-1 Minőség: HB730-1  
Forgácstörő: XUM  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,4 - 4 mm  
Előtolás  $f$ : 0,15 - 0,25 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 25 - 175 m/min

## Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	25 - 175 m/min
Minőség	HB730-1
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	2
Előtolás $f$	0,15 - 0,25 mm/ford,
Bevonat	Nano-PVD

Fogásmélység a <sub>p</sub>	0,4 - 4 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	0,4 mm
Váltólapka ISO kód	VCMT 160404
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás	UNI
Forgácstörő	XUM
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz