

Garant**CC.T 09T304, Minőség: HB730-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260150 HB730-1
GTIN	4062406239466
Árucikk kategória	21G

Leírás

CC.T 09T304 HB730-1 Minőség: HB730-1

Forgácstörő: XUM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,8 - 2 mmElőtolás f : 0,15 - 0,35 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 35 - 230 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	XUM
Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	35 - 230 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T304
Minőség	HB730-1

Fogásmélység a_p	0,8 - 2 mm
Bevonat	Nano-PVD
Előtolás f	0,15 - 0,35 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás	UNI
Szerszámanyag	HM
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz