

**Garant****Menetmetsző tartó hosszkiegyenlítéssel VDI, Szár ØD1: 40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319793 40
GTIN	4062406239855
Árucikk kategória	31V

**Leírás****Kivitel:**

VDI szár.

Robusztus tartó, minden működő felület edzett és köszörült. Hosszkiegyenlítés húzásra és nyomásra idomszer szerinti külső menetek létrehozásához. Standard DIN menetmetszők befogása (kerek kivitel).

**Előny:**

- **A moduláris rendszer költségcsökkentést jelent.**
- **Minden cserélhető betét illik az alaptartóba.**
- **Központi hűtőfolyadék ellátás.**
- **Hosszú menetek esetén is precíz.**
- **Magas minőségű menet.**

**Felhasználás:**

Külső menetek létrehozása menetmetszővel. Elsődlegesen esztergagépeken való használathoz, de marógépekhez is alkalmas.

**Opcionális tartozék:**

319795 sz. menetmetsző adapter.

**Műszaki leírás**

Hosszkiegyenlítés húzó üzemben	12 mm
Hossz L	73 mm
VDI szár színjelölése	VDI 40

Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben	4 mm
VDI méret	40
Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Ø D <sub>2</sub>	70 mm
Termék fajtája	Menetmetsző tartó

## Tartozék

Menetmetsző adapterCserélhető betét Menetmérethez M12-M14	319795 M12-M14
Menetmetsző adapterCserélhető betét Menetmérethez M10	319795 M10
Menetmetsző adapterCserélhető betét Menetmérethez M3-M6	319795 M3-M6
Menetmetsző adapterCserélhető betét Menetmérethez M7-M9	319795 M7-M9