

**Garant****Menetmetsző tartó hosszkiegyenlítéssel hengeres, Szár ØD1: 25mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 319790 25     |
| GTIN              | 4062406239831 |
| Árucikk kategória | 31V           |

**Leírás****Kivitel:**

Hengeres szár.

Robusztus tartó, minden működő felület edzett és köszörült. Hosszkiegyenlítés húzásra és nyomásra idomszer szerinti külső menetek létrehozásához. Standard DIN menetmetszők befogása (kerek kivitel).

**Előny:**

- **A moduláris rendszer költségcsökkentést jelent.**
- **Minden cserélhető betét illik az alaptartóba.**
- **Hosszú menetek esetén is precíz.**
- **Magas minőségű menet.**

**Felhasználás:**

Külső menetek létrehozása menetmetszővel. Elsődlegesen esztergagépeken való használathoz, de marógépekhez is alkalmas.

**Opcionális tartozék:**

319795 sz. menetmetsző adapter.

**Műszaki leírás**

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Hossz L                         | 47,2 mm |
| Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben | 4 mm    |
| Hosszkiegyenlítés húzó üzemben  | 12 mm   |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Ø D <sub>2</sub> | 71 mm             |
| Ø D <sub>1</sub> | 25 mm             |
| Termék fajtája   | Menetmetsző tartó |

## Tartozék

|   |                |
|---|----------------|
| Menetmetsző adapterCserélhető betét Menetmérethez M7-M9   | 319795 M7-M9   |
| Menetmetsző adapterCserélhető betét Menetmérethez M3-M6   | 319795 M3-M6   |
| Menetmetsző adapterCserélhető betét Menetmérethez M10     | 319795 M10     |
| Menetmetsző adapterCserélhető betét Menetmérethez M12-M14 | 319795 M12-M14 |