

Garant**Menetmetsző adapter Cserélhető betét, Menetmérethez: M10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319795 M10
GTIN	4062406239879
Árucikk kategória	31V

Leírás**Kivitel:**

Adapter menetmetszők befogásához DIN EN 22568 szerint (kerek kivitel).

Alkalmazható:

319790; 319793 sz. menetmetsző alaptartó.

Figyelem:

Maximális menetmélység 47 mm.

Műszaki leírás

Hossz L	16 mm
Ø D ₂	30 mm
Termék fajtája	Menetmetsző tartó

Tartozék

Menetmetsző tartó hosszkiegyenlítővel VDI Szár ØD1 40 mm	319793 40
--	-----------

Menetmetsző tartó hosszkiegyenlítősselhengeres Szár ØD1
25 mm

319790 25

Menetmetsző tartó hosszkiegyenlítősselVDI Szár ØD1 30
mm

319793 30