

HOLEX**Tolómérő extra hosszú a mérőcsőrökkel, Méréstartomány: 800mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	415188 800
GTIN	4062406239503
Árucikk kategória	41Z

Leírás**Kivitel:**

Nóniusz csillogásmentes, mattkrómozott. Edzett és köszörült mérőfelületek. **Hosszú mérőcsőrök nagy munkadarabok és munkadarab Ø-k mérésére.** Finombeállítóval. Lépcsős és lekerekített csőrvégek belső mérésekhez.

Extra hosszú mérőcsőrökkel, finomállítás nélkül.

Műszaki leírás

Csőrhossz	300 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Kalibrálás	A1
Csomagolás	Stabil doboz
Belső mérőszár Ø	20 mm
Hibahatár	0,17 mm
Súly	3,5 kg
Leolvasás	0,05 mm
Osztás	1/20 mm

Méréstartomány	0 - 800 mm
Méréstechnika	analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Termék fajtája	Műhelytolómérő

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 1000 mm	021010 1000
KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 1000 mm	021000 1000