

Garant**Legyezős csiszolótárcsa long life ZA sík, Ø 125 mm, Szemcsézet: 40****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 565270 40 |
| GTIN | 4062406239947 |
| Árucikk kategória | 51M |

Leírás**Kivitel:**

- **Prémium cirkon korund (ZA) maximális csiszolási teljesítményhez.**
- **Robusztus poliészter-pamut kevert szövet az ideális elhasználódás és stabilitás érdekében széleken történő használatnál.**
- **Stabil üvegszálás tányér az optimális nyomóerő érdekében.**
- **Univerzálisan alkalmas acélhoz és INOX-hoz.**
- **A legjobb eredmények alacsony- és nagy teljesítményű sarokcsiszolókon.**

long life - nagyon sűrű lamella elrendezés a **maximális élettartam** érdekében.

Felhasználás:

Univerzális csiszolási munkák, felületcsiszolás, leválasztó csiszolás és élmegmunkálás.

Műszaki leírás

| | |
|--------------|----------|
| Alak leírása | lapos |
| Szemcsézet | 40 |
| Tárcsa Ø | 125 mm |
| Furat Ø | 22,23 mm |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Csiszolóanyag | Cirkon korund (ZA) |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | ZA |
| Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % |
| Terméknév attribútum | Ø 125 mm |
| Anyaghoz optimalizálva | INOX |
| Anyaghoz optimalizálva | Acél |
| Maximális kerületi sebesség | 80 m/s |
| Termék fajtája | Legyezős csiszolótárcsa |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 67 HRC | alkalmas | | |
| INOX | alkalmas | | |
| Ti | feltételesen alkalmas | | |
| GG(G) | alkalmas | | |
| Uni | alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |