

**Garant****eco szerszámbefogó, Form B8 radiális, balos, hosszú, Szár Ø d1: 30mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	319093 30
GTIN	4062406240745
Árucikk kategória	31V

## Leírás

### Kivitel:

- **Betétedzett HRC 58 ±2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvókákkal.**

### Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

### Szabvány:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Alak: B

$h_1$ : 20 mm

$h_2$ : 29 mm

$b_1$ : 100 mm

$b_2$ : 65 mm

$h_5$ : 38 mm

$h_6$ : 35 mm

## Műszaki leírás

$b_2$	65 mm
-------	-------

Szár $\varnothing$ d <sub>1</sub>	30 mm
l <sub>1</sub>	22 mm
VDI szár színjelölése	VDI 30
h <sub>6</sub>	35 mm
h <sub>1</sub>	20 mm
b <sub>1</sub>	100 mm
l <sub>2</sub>	40 mm
h <sub>5</sub>	38 mm
h <sub>2</sub>	29 mm
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó