

Garant**eco szerszámbefogó, Form B7 radiális, jobbos, hosszú, Szár Ø d1: 30mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	319091 30
GTIN	4062406240721
Árucikk kategória	31V

Leírás

Kivitel:

- **Betétedzett HRC 58 ±2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvókákkal.**

Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Alak: B

h₁: 20 mm

h₂: 29 mm

b₁: 100 mm

b₂: 65 mm

h₅: 38 mm

h₆: 35 mm

Műszaki leírás

Szár Ø d ₁	30 mm
-----------------------	-------

l_1	22 mm
l_2	40 mm
b_1	100 mm
h_6	35 mm
h_1	20 mm
VDI szár színjelölése	VDI 30
h_2	29 mm
h_5	38 mm
b_2	65 mm
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó