

HOLEX**Rögzítő fogó PLUS mozgó alsó pofával, Teljes hossz: 250mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	708701 250
GTIN	4062406240394
Árucikk kategória	72B

Leírás**Kivitel:**

Fogazott szorítópofák és erős rugóacél fogótest. Alsó pofa önbeálló szorítórésszel. **A teljes befogási tartományban lehet párhuzamosan és prizmásan is szorításokat végezni.** Teljesen nikkelezett fogó.

Felhasználás:

Egyformán jó lapos-, profil- és kerek anyagok rögzítéséhez, szorítóerő 10.000 N-ig.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél szorítópofák, süllyesztékben kovácsolt.

Alkatrész:

Tartalék rugó 708301 sz. 10 méret.

Műszaki leírás

Befogható tartomány hengeres- és négyszög anyagokhoz	45 mm
Pofahossz	45 mm
Teljes hossz	250 mm
Termék fajtája	Rögzítőfogó

Tartozék

Rugó Típus 10	708301 10
---------------	-----------

