

**HOLEX****Hegesztő rögzítő fogó, Teljes hossz: 275mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	709201 275
GTIN	4062406241049
Árucikk kategória	72B

**Leírás****Kivitel:**

U alakú szorítópofák; felső szorítópofa 90°-ban hajlított. Stabil rugóacél fogótest. Teljesen nikkelezett fogó.

**Felhasználás:**

Profil- és laposanyagok stb. ütköztetett rögzítéséhez hegesztési munkák során.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél szorítópofák.

**Alkatrész:**

Tartalék rugó 708301 sz. 10 méret.

**Műszaki leírás**

Befogási tartomány a	55 mm
Teljes hossz	275 mm
Felső szorítópofa	90°-ban hajlított
Pofák kivitele	U alakú
Fogó anyaga	Rugóacél
Szorítópofák anyaga	Króm-vanádium acél
Felület	nikkelezett
Termék fajtája	Rögzítőfogó

---

## Tartozék

Rugó Típus 10

708301 10