

HOLEX**Csőhegesztő rögzítő fogó, Teljes hossz: 280mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	709501 280
GTIN	4062406241070
Árucikk kategória	72B

Leírás**Kivitel:**

U alakú szorítópofák; a felső szorítópofák prizma alakban hajlítottak, ezáltal biztonságos hárompontos felfekvés csövek befogásánál. Stabil rugóacél fogótest. Teljesen nikkelezett fogó.

Felhasználás:

Központos befogáshoz csövek és kör keresztmetszetű anyagok hegesztésekor.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél szorítópofák.

Alkatrész:

Tartalék rugó 708301 sz. 10 méret.

Műszaki leírás

Befogható tartomány csőnél	2/5 – 2,3/4 coll
Befogható tartomány csőnél	10 - 70 mm
Teljes hossz	280 mm
Befogási tartomány a	90 mm
Felső szorítópofa	Prizma alakú
Pofák kivitele	U alak - prizma alakú
Felfekvő	Hárompontos felfekvés
Fogó anyaga	Rugóacél
Szorítópofák anyaga	Króm-vanádium acél

Felület	nikkelezett
Termék fajtája	Rögzítőfogó

Tartozék

Rugó Típus 10	708301 10
---------------	-----------