

**Garant****Toldószár, 1/4 col „Wobble-Fix“, Teljes hossz: 100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	632519 100
GTIN	4062406241117
Árucikk kategória	61A

**Leírás****Kivitel:**

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás DIN 3120-A 6,3 szerinti optimális külső négyszögeket biztosítanak rugós golyóval, belső négyszög DIN 3120 szerint.

Két fokozatú toldószár. A billenthető toldószár reteszeléssel rögzíthető (15°-ig).

„Vakon” összedugaszolható a lecsapott szélű négyszögek és a legömbölyített külső négyszögek miatt.

**Szabvány:**

**DIN 3123-B 6,3**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

**Alkalmazható:**

Kézi működtetésű dugókulcs fejekhez.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz	100 mm
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Négyszög Wobble-Fix-szel	Billentési szög
Termék fajtája	Extensionrod