

Garant**Csiszolóvászon (A) robusztus, nagyon rugalmas, 230 × 280 mm, Szemcsézet: 150****Rendelési adatok**

Rendelés száma	556790 150
GTIN	4045197807786
Árucikk kategória	51E

Leírás**Kivitel:**

Sűrű szövésű pamutszövet egyenletesen szórt, műgyanta kötésű **normál korunddal (A)**. Nagyon jó szemcsetapadás, nagy csiszolási teljesítmény és hosszú élettartam. **Lap mérete 230×280 mm.**

Nagyon **robusztus és rugalmas csiszolóvászon** (olaj- és petróleumálló). Ideálisan illeszkedik a munkadarab geometriához. Hosszirányban tiszta éllel, szálegyenesen, kirojtosodás nélkül téphető.

Felhasználás:

Univerzálisan használható, elsősorban kézi csiszoláshoz (557600 sz. gumi csiszolótömb).

Műszaki leírás

Szemcsézet	150
Finomsági fok	közepes
Csiszolóanyag	Korund
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Csiszolólap szélessége	280 mm
Csiszolólap hossza	230 mm

Terméknév attribútum	230 × 280 mm
Termék fajtája	Csiszolóvászson

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Szárász	alkalmas		

Tartozék

Gumi csiszolótömb	557600
Acél fenőlap	556950