

Garant**Toldószár, 1/2 col „Wobble-Fix“, Teljes hossz: 250mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	641129 250
GTIN	4062406241148
Árucikk kategória	61A

Leírás**Kivitel:**

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

„Vakon” összedugaszolható a lecsapott szélű négyszögek és a legömbölyített külső négyszögek miatt. 15°-os billentés minden oldalra lehetséges.

Két fokozatú toldószár, reteszeléssel rögzíthető.

Szabvány:

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel; Innenvierkant nach **DIN 3120-C 12,5** mit Rillen.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazható:

Kézi működtetésű dugókulcs fejekhez.

Műszaki leírás

Teljes hossz	250 mm
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Négyszög Wobble-Fix-szel	Billentési szög
Termék fajtája	Extensionrod