

Garant**Menesztőlapos befogó keményfém persellyel és hűtőcsatorna furatokkal, SK 40 A = 100, Befogási ØD1: 20 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300236 20
GTIN	4062406241230
Árucikk kategória	31P

Leírás**Kivitel:**

Weldon befogó a rögzítő furatba behelyezett precíziós keményfém persellyel. Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás). Lezárható hűtőcsatorna furatokkal.

Előny:

- **Megnövelt stabilitású szerszámbefogó.**
- **Nagy ismétlési pontosságú körfutási pontosság.**
- **Nyugodt, homogén forgácsolási zajok.**
- **Hosszabb szerszám élettartam.**

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Külső Ø D: 52 mm

Tartalék felfogócsavar 309900 sz.: 20

Műszaki leírás

Külső Ø D	52 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	20
Befogási Ø D ₁	20 mm
Befogó	SK 40 A = 100

Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	DIN 69871
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Hűtőcsatorna furat	Zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó