

**Garant****Meghajtott szerszám, radiális, ER32, Típus: 40-32-R-IM****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319921 40-32-R-IM
GTIN	4062406241735
Árucikk kategória	31W

**Leírás****Kivitel:**

Használható **dobrevolveren**. Jobbos kivitel. Áttétel 1:1. Belső hűtéses kivitel, max. 70 bar.

Beigazítás **standard túsorral**.

Használható minden **DMG Gildemeister CTX** CNC esztergagépen **Sauter** revolverrel. Meghajtó csatlakozó **DIN 5480**. A szerszámok befogása a meghajtó szerszámban ER szorítópatronnal külső anyával vagy EWS licencű VARIA VX gyorscsérés rendszerrel. Külső körvonal hűtés KM csővel, belső hűtés a szerszámon keresztül központilag az orsóval. Maximális fordulatszám 8000 min<sup>-1</sup>. IKD kivitel – kerámia tömítéskészlettel, max. 70 bar nyomáshoz, szárazon járatáshoz teljesen alkalmas.

IM kivitel – belső felfogó anyával.

**Előny:**

- **Súly- és geometria-optimalizált felépítés.**
- **Folyamatbiztos a kiváló minőségű alkotóelemeknek köszönhetően, hosszú élettartamú.**
- **Nagy nyomatékok átvitele.**
- **100%-os ellenőrzés – minden meghajtott szerszámot bejáratási programnak vetnek alá.**
- **Belső hűtés: Speciális fejlesztésű és szabadalmaztatott tömítés.**

**Felhasználás:**

A lehető legtöbb forgácsolási művelet egy felfogással. Helyhiány (rendelkezésre álló befogási hely) esetén a revolverben.

**Alkalmazható :**

DMG Gildemeister CTX. Részben Emco, Hardinge, Monforts, Scherer stb. DIN 5480-nal.

**Tartalom:**

Meghajtott szerszámok szorítópatronhoz: Inkl. felfogó anya és körmőskulcs. AGW VARIA VX: Inkl. szorítókulcs.

#### Különleges tartozék:

Hozzávaló 319802 – 319888 sz. Varia VX betétek, 319761 – 319781 sz. ER gyorscsérés adapter, 308941 – 309878 sz. ER szorítópatron, 309680 – 309745 sz. ER szorítókulcs.

#### Figyelem:

- **További meghajtás típusok (pl. DIN 5482), áttételek, méretek, BMT stb. külön ajánlatkérésre: [www.hoffmann.ews-tools.com](http://www.hoffmann.ews-tools.com)**
- **Az IK szerszámoknál (belső hűtés) nincs szárazon futás standard tömítésnél, hűtőfolyadék szűrés < 50 µm.**
- **Ajánlás: A VARIA VX kivített egy nyomaték szerszámmal (max. 6 Nm) kezelje.**
- **Nehéz marási munkákhoz a kúpos görgőcsapágyas változat ajánlott, ajánlatkérésre.**

Szerszámbefogás: ER32

l<sub>1</sub>: 138 mm

b<sub>1</sub>: 73,6 mm

b<sub>2</sub>: 53 mm

h<sub>1</sub>: 76 mm

x: 100 mm

Hűtés: külső

## Műszaki leírás

x	100 mm
h <sub>1</sub>	76 mm
b <sub>2</sub>	53 mm
Hűtés	külső
b <sub>1</sub>	73,6 mm
l <sub>1</sub>	138 mm
Befogó	ER32
VDI méret	40
Szerszámbefogás	ER32
Termék fajtája	Meghajtott szerszám

## Tartozék

319802 32

Varia szorítópatronos befogó VARIA VX3 ER szorítópatron mérethez 32

Varia szorítópatronos befogó VARIA VX4 ER szorítópatron mérethez 32

319804 32