

Garant**Meghajtott szerszám, radiális visszahúzott, ER32, Típus: Z4032IKDIM****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319925 Z4032IKDIM
GTIN	4062406241766
Árucikk kategória	31W

Leírás**Kivitel:**

IKD kivitel – kerámia tömítéskészlettel, max. 70 bar nyomáshoz, szárazon járatáshoz teljesen alkalmas.

IM kivitel – belső felfogó anyával.

Használható minden **DMG Gildemeister CTX** CNC esztergagépen **Sauter** revolverrel. Meghajtó csatlakozó **DIN 5480**. A szerszámok befogása a meghajtó szerszámban ER szorítópatronnal külső anyával vagy EWS licencű VARIA VX gyorscseres rendszerrel. Külső körvonal hűtés KM csővel, belső hűtés a szerszámon keresztül központilag az orsóval. Maximális fordulatszám 8000 min⁻¹. Használható **dobrevolveren**. Jobbos kivitel. Áttétel 1:1. Belső hűtéses kivitel, max. 70 bar.

Beigazítás **standard túsorral**.

Rövidített kivitel a nagyobb megmunkálási tér érdekében.

Előny:

- **Súly- és geometria-optimalizált felépítés.**
- **Folyamatbiztos a kiváló minőségű alkotóelemeknek köszönhetően, hosszú élettartamú.**
- **Nagy nyomatékok átvitele.**
- **100%-os ellenőrzés – minden meghajtott szerszámot bejáratási programnak vetnek alá.**
- **Belső hűtés: Speciális fejlesztésű és szabadalmaztatott tömítés.**

Felhasználás:

A lehető legtöbb forgácsolási művelet egy felfogással. Helyhiány (rendelkezésre álló befogási hely) esetén a revolverben.

Alkalmazható :

DMG Gildemeister CTX. Részben Emco, Hardinge, Monforts, Scherer stb. DIN 5480-nal.

Tartalom:

Meghajtott szerszámok szorítópatronhoz: Inkl. felfogó anya és körmőskulcs. AGW VARIA VX: Inkl. szorítókulcs.

Különleges tartozék:

Hozzávaló 319802 – 319888 sz. Varia VX betétek, 319761 – 319781 sz. ER gyorscsérés adapter, 308941 – 309878 sz. ER szorítópatron, 309680 – 309745 sz. ER szorítókulcs.

Figyelem:

- **További meghajtás típusok (pl. DIN 5482), áttételek, méretek, BMT stb. külön ajánlatkérésre: www.hoffmann.ews-tools.com**
- **Az IK szerszámoknál (belső hűtés) nincs szárazon futás standard tömítésnél, hűtőfolyadék szűrés < 50 µm.**
- **Ajánlás: A VARIA VX kivített egy nyomaték szerszámmal (max. 6 Nm) kezelje.**
- **Nehéz marási munkákhoz a kúpos görgőcsapágyas változat ajánlott, ajánlatkérésre.**

Szerszámbefogás: ER32

l₁: 138 mm

b₁: 22,6 mm

b₂: 99,5 mm

h₁: 76 mm

x: 100 mm

Hűtés: belső

Műszaki leírás

h ₁	76 mm
Hűtés	belső
l ₁	138 mm
b ₂	99,5 mm
x	100 mm
b ₁	22,6 mm
Befogó	ER32
VDI méret	40
Szerszámbefogás	ER32
Termék fajtája	Meghajtott szerszám

Tartozék

319802 32

Varia szorítópatronos befogó VARIA VX3 ER szorítópatron mérethez 32

Varia szorítópatronos befogó VARIA VX4 ER szorítópatron mérethez 32

319804 32