

Garant**Mágneses megfogó, Ø D: 80mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	358711 80
GTIN	4062406241773
Árucikk kategória	31V

Leírás**Kivitel:**

- **Optimalizált és biztonságos munkafolyamat.**
- **Ütközésvédelem a ráállásnál 10mm-es nyomórugós biztonsági szakasszal.**
- **A váltólapkák cseréjével az egyedi szerszámgeometriák automatizáltan leválaszthatóak, elszállíthatóak és lehelyezhetőek.**
- **A gép működési ideje nem szakad meg hosszabb időre.**
- **Nagyon gazdaságos az optimalizált kihasználtságnak köszönhetően.**
- **Lényegesen kevesebb olajpára általi szennyeződés.**
- **Lehetővé teszi a személyzet nélküli működtetést.**
- **Kisebb sérülésveszély.**
- **Minden szokásos Weldon befogóban használható.**

Felhasználás:

Ferromágneses munkadarabok emelésére és leválasztására szolgáló szerszám. A mágnes aktiválása hűtő-kenőanyaggal (belső hűtőfolyadék ellátás) vagy sűrített levegővel. A megmunkált munkadarab alakzáró mozgatása a váltólapka ellentétes kontúrján a kívánt lerakási helyre a géptéren belül.

Tartalom:

358716 sz. 20 mm magas váltólapkával. Weldon befogóhoz való rugóval és szorítócsavarral.

Műszaki leírás

Ø D ₁	20 mm
Ø D	80 mm
Magasság H ₂	48,5 mm
Magasság H ₃	12 mm
Magasság H ₁	98,5 mm
Mágnes Ø	10 mm
Mágneses tartóerő	4,5 kg
Üzem mód	Hűtő-kenőfolyadék
Üzem mód	Sűrített levegő
Maximális üzemi nyomás	50 bar
Minimális üzemi nyomás	30 bar
Termék fajtája	Mágneses megfogó

Tartozék

Cserélhető lap mágneses megfogóhoz, PA Ø / magasság 80/40 mm	358716 80/40
Cserélhető lap mágneses megfogóhoz, alumínium Ø / magasság 80/20 mm	358717 80/20
Cserélhető lap mágneses megfogóhoz, PA Ø / magasság 80/20 mm	358716 80/20
Cserélhető lap mágneses megfogóhoz, alumínium Ø / magasság 80/40 mm	358717 80/40