

**HOLEX****HT-tokmány, BT 40 rövid, Befogási Ø D1: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303459 20
GTIN	4062406240042
Árucikk kategória	32A

**Leírás****Kivitel:**

- **Nagyon nagy teljes merevség az optimalizált szerkezetnek köszönhetően.**
- **Axiális hosszúság-beállítás, állítási út 10 mm.**

**Előny:**

- **Nagyon magas átvihető nyomatékok (550 Nm), HT (High Torque) kivitel, ennek következtében nagy folyamatbiztonság.**
- **Az ideális csillapító tulajdonságoknak köszönhetően optimális munkadarab felületet és hosszabb élettartamot ér el, ill. kíméli az orsót.**
- **Hőálló 120 °C-ig.**

**Felhasználás:**

**Elsősorban nehéz forgácsoláshoz marásnál.**

**Tartalom:**

Inkluzív keresztmarkolatú hatszögkulcs.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz.

**Figyelem:**

Figyeljen extra hosszú szerszámoknál és TPC megmunkálásnál.

**Műszaki leírás**

Hasznos hossz L <sub>1</sub>	45 mm
Hozzávaló közpersely	302160; 302155; 302150; 302165

Befogási $\varnothing D_1$	20 mm
A-méret kinyúlási hossz	72,5 mm
Külső $\varnothing D$	49,25 mm
Befogó	BT 40 rövid
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	$\leq 3 \mu\text{m}$
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó