

HOLEX**Hidroplasztikus szerszámbefogó rövid, HT kivitel, SK 50, Befogási Ø D1: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302037 20
GTIN	4062406240035
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

- **Nagyon nagy teljes merevség az optimalizált szerkezetnek köszönhetően.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **Axiális hosszúság-beállítás lehetséges (állítási út 10 mm).**
- **Közbenső perselyek használata következtében rugalmas.**

Felhasználás:

- **Fúráshoz, dörzsárazáshoz és könnyű- és nehéz forgácsoláshoz marásnál.**
- **Maximális átvihető nyomaték 550 Nm, HT (High Torque) kivitel.**
- **Az ideális csillapító tulajdonságoknak köszönhetően optimális munkadarab felületet és hosszabb élettartamot ér el, ill. kíméli az orsót.**

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., szűkítőpersely 302135 – 302187 sz.

Figyelem:

V = maximális beállítási úthossz!

Figyeljen extra hosszú szerszámoknál és TPC megmunkálásnál.

Műszaki leírás

Befogási Ø D ₁	20 mm
Külső Ø D	49,5 mm

Hasznos hossz L ₁	45,5 mm
Hozzávaló közpersely	302160; 302165; 302150; 302155
A-méret kinyúlási hossz	64,5 mm
Befogó	SK 50
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 20000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

Tartozék

Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 50	308660 50
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 4 mm	302155 4
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 6 mm	302160 6
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 6 mm	302155 6
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 3 mm	302155 3
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 10 mm	302155 10
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 14 mm	302160 14
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 4 mm	302160 4
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 14 mm	302155 14
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 16 mm	302155 16
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 5 mm	302155 5
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308790 50

Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 10 mm	302160 10
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 50	308600 50
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 12 mm	302160 12
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 12 mm	302155 12
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 50	308720 50
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 8 mm	302160 8
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 3 mm	302160 3
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 5 mm	302160 5
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 50	308640 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 16 mm	302160 16
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 8 mm	302155 8