

**HT-tokmány, BT 50 rövid, Befogási Ø D1: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303469 20
GTIN	4062406240059
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

- **Nagyon nagy teljes merevség az optimalizált szerkezetnek köszönhetően.**
- **Axiális hosszúság-beállítás, állítási út 10 mm.**

Előny:

- **Nagyon magas átvihető nyomatékok (550 Nm), HT (High Torque) kivitel, ennek következtében nagy folyamatbiztonság.**
- **Az ideális csillapító tulajdonságoknak köszönhetően optimális munkadarab felületet és hosszabb élettartamot ér el, ill. kíméli az orsót.**
- **Hőálló 120 °C-ig.**

Felhasználás:

Elsősorban nehéz forgácsoláshoz marásnál.

Tartalom:

Inkluzív keresztmarkolatú hatszögkulcs.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz.

Figyelem:

Figyeljen extra hosszú szerszámoknál és TPC megmunkálásnál.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	83,5 mm
Hasznos hossz L ₁	45,5 mm

Adatlap

Befogási Ø D ₁	20 mm
Külső Ø D	49,25 mm
Hozzávaló közpersely	302160; 302155; 302150; 302165
Befogó	BT 50 rövid
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó