

HOLEX**Hidroplasztikus szerszámbefogó rövid, HT kivitel, SK 40, Befogási Ø D1: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302027 20
GTIN	4062406240028
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

- **Nagyon nagy teljes merevség az optimalizált szerkezetnek köszönhetően.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **Axiális hosszúság-beállítás lehetséges (állítási út 10 mm).**
- **Közbenső perselyek használata következtében rugalmas.**

Felhasználás:

- **Fúráshoz, dörzsárazáshoz és könnyű- és nehéz forgácsoláshoz marásnál.**
- **Maximális átvihető nyomaték 550 Nm, HT (High Torque) kivitel.**
- **Az ideális csillapító tulajdonságoknak köszönhetően optimális munkadarab felületet és hosszabb élettartamot ér el, ill. kíméli az orsót.**

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., szűkítőpersely 302135 – 302187 sz.

Figyelem:

V = maximális beállítási úthossz!

Figyeljen extra hosszú szerszámoknál és TPC megmunkálásnál.

Műszaki leírás

Befogási Ø D ₁	20 mm
Hasznos hossz L ₁	45,5 mm

A-méret kinyúlási hossz	64,5 mm
Külső Ø D	49,5 mm
Hozzávaló közpersely	302160; 302165; 302150; 302155
Befogó	SK 40
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 20000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

Tartozék

Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 6 mm	302160 6
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 3 mm	302155 3
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 8 mm	302160 8
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 4 mm	302160 4
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 4 mm	302155 4
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 16 mm	302155 16
Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308700 40
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40	308640 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40	308600 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 14 mm	302160 14
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 5 mm	302160 5
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 12 mm	302160 12
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 3 mm	302160 3
Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésselötömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 6 mm	302155 6
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 8 mm	302155 8
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 12 mm	302155 12
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 10 mm	302160 10
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 5 mm	302155 5

Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 16 mm	302160 16
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 14 mm	302155 14
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 10 mm	302155 10
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40