

Garant**Cserélhető lap mágneses megfogóhoz, PA, Ø / magasság: 120/40mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	358716 120/40
GTIN	4062406241834
Árucikk kategória	31V

Leírás

Kivitel:

Cserélhető lap PA6 poliamidban.

Felhasználás:

A kész munkadarab ellenkontúrjának létrehozása az alakzáró letekeréshez (max. 50 ford./perc) és az alkatrész elszállításához. Összekapcsolás mágneses megfogóval 4 csavarral segítségével.

Figyelem:

A cserélhető lapok önállóan is elkészíthetőek. Munkadarab geometriák forgácsoló létrehozása mellett additív nyomtatási eljárások is alkalmazhatóak.

Műszaki leírás

Ø D ₁	120 mm
Ø D ₂	90 mm
Magasság H ₂	27 mm
Magasság H ₁	40 mm
Termék fajtája	Mágneses megfogó

