

**HOLEX****Hidroplasztikus szerszámtartó BASIC rövid, karcsú, HSK-A 100, Befogási Ø D1: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	307517 6
GTIN	4062406242046
Árucikk kategória	32A

**Leírás****Kivitel:**

- Axiális hosszúság-beállítás, állítási út 10 mm.
- RFID / Balluff-Chip furattal.

**Felhasználás:**

- Nagy forgácsolási teljesítmény (de nem extrém nehézforgácsolás).
- Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz.

**Opcionális tartozék:**

Szűkítőpersely 302135 – 302187 sz., hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., hengeres tisztító 343720 sz.

**Figyelem:**

A-méret = 200 mm külön rendelésre!

**Műszaki leírás**

Külső Ø D	50 mm
L <sub>3</sub>	26 mm
Állítási út V	10 mm
Ø D <sub>2</sub>	26 mm
Menet M	M5

A-méret kinyúlási hossz	75 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Befogó	HSK-A 100
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69882-7
Befogó szabvány	DIN 69893
Alak	A
belső hűtés	Igen, max. 80 bar-ral
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

## Tartozék

Hengeres tisztítóMűanyag Csap Ø 6 mm	343720 6
--------------------------------------	----------