

HOLEX**Hidroplasztikus szerszámtartó HT, HSK-A 63 rövid, Befogási Ø D1: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	307552 20
GTIN	4062406240066
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

- **Nagyon nagy teljes merevség az optimalizált szerkezetnek köszönhetően.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **Axiális hosszúság-beállítás, állítási út 10 mm.**
- **Közbenső perselyek használata következtében rugalmas.**

Előny:

- **Maximális nyomatékátadás (550 Nm) következtében nagy folyamatbiztonság.**
- **Ideális csillapító tulajdonságoknak köszönhetően optimális munkadarab felületet és hosszabb élettartamot ér el, ill. kíméli az orsót.**

Felhasználás:

- **Elsősorban nehéz forgácsoláshoz marásnál.**
- **h6 szártűrésű szerszámok befogásához.**

Tartalom:

Keresztmarkolatú hatszögműkulcs.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., szűkítőperselyek 302135 – 302187 sz.

Figyelem:

Figyeljen extra hosszú szerszámoknál és TPC megmunkálásnál.

Műszaki leírás

Befogási Ø D ₁	20 mm
---------------------------	-------

Hasznos hossz L ₁	54 mm
Külső Ø D	52,5 mm
Hozzávaló közpersely	302150; 302155; 302160; 302165
A-méret kinyúlási hossz	80 mm
Állítási út V	10 mm
Befogó	HSK-A 63 rövid
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69893
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

Tartozék

Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 10 mm	302155 10
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 5 mm	302160 5
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 6 mm	302160 6
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 3 mm	302155 3
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 10 mm	302160 10
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 5 mm	302155 5
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 14 mm	302160 14
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 4 mm	302160 4
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 4 mm	302155 4
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 3 mm	302160 3
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 8 mm	302160 8
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 16 mm	302160 16

Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 6 mm	302155 6
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 8 mm	302155 8
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 14 mm	302155 14
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 16 mm	302155 16
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 12 mm	302155 12
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 12 mm	302160 12