

**Garant****Marófej befogó Form ADB hűtőcsatorna furattal, SK 40 A = 200, Tüske Ø d1: 32 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301075 32
GTIN	4062406242121
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- **40-es befogási Ø-től 4 menetes furattal a DIN 2079 szerinti marófejek befogásához.**
- **Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.**
- **Rövid kinyúlás.**
- **Megnövelt váll felfekvő felület.**
- **Balluffchip furattal.**
- **4 hűtőcsatorna furattal.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**

**Tartalom:**

Marórögzítő csavar.

**Különleges tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., speciális kulcs 309840 sz. Maró rögzítőcsavarok 309860; 309861 sz.

Külső Ø D: 78 mm

Marótüske hossza L<sub>4</sub>: 24 mm

Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.: 32

Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.: 32

**Műszaki leírás**

Külső Ø D	78 mm
Marótüske hossza L <sub>4</sub>	24 mm

Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	32
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	32
Tüske $\varnothing d_1$	32 mm
Befogó	SK 40 A = 200
Szabvány	DIN 6357
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Hűtőcsatorna furat	Nem zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	$\leq 5 \mu\text{m}$
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marófej befogó