

Garant**Marófej befogó Form ADB hűtőcsatorna furattal, SK 40 A = 200, Tüske Ø d1: 40 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301075 40
GTIN	4062406242138
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **40-es befogási Ø-től 4 menetes furattal a DIN 2079 szerinti marófejek befogásához.**
- **Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.**
- **Rövid kinyúlás.**
- **Megnövelt váll felfekvő felület.**
- **Balluffchip furattal.**
- **4 hűtőcsatorna furattal.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**

Tartalom:

Marórögzítő csavar.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., speciális kulcs 309840 sz. Maró rögzítőcsavarok 309860; 309861 sz.

Külső Ø D: 89 mm

Marótüske hossza L₄: 27 mm

Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.: 40

Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.: 40

Műszaki leírás

Marótüske hossza L ₄	27 mm
Külső Ø D	89 mm

Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	40
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	40
Tüske Ø d ₁	40 mm
Befogó	SK 40 A = 200
Szabvány	DIN 6357
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Hűtőcsatorna furat	Nem zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marófej befogó