

Garant**Marófej befogó Form ADB hűtőcsatorna furattal, SK 50 A = 200, Tüske Ø d1: 40mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 301154 40 |
| GTIN | 4062406242176 |
| Árucikk kategória | 31A |

Leírás**Kivitel:**

- **Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.**
- **Rövid kinyúlás.**
- **Megnövelt felfekvő felület a vállon.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **4 hűtőcsatorna furattal.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**

Tartalom:

Marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., speciális kulcs 309840 sz. Maró rögzítőcsavarok 309860; 309861 sz.

Műszaki leírás

| | |
|---|--------|
| Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 40 |
| Külső Ø D | 89 mm |
| Tüske Ø d ₁ | 40 mm |
| Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 40 |
| A-méret kinyúlási hossz | 200 mm |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Marótüske hossza L ₄ | 27 mm |
| Befogási Ø D ₁ | 40 mm |
| Befogó | SK 50 A = 200 |
| Szabvány | DIN 6357 |
| Befogó szabvány | ISO 7388-1 |
| Alak | ADB |
| Hűtőcsatorna furat | Nem zárható |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél |
| Körfutási pontosság | ≤ 5 µm |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Termék fajtája | Marófej befogó |