

**Garant****Marófej befogó Form ADB hűtőcsatorna furattal, SK 50 A = 200, Tüske Ø d1: 27mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301154 27
GTIN	4062406242152
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.
- Rövid kinyúlás.
- Megnövelt felfekvő felület a vállon.
- RFID / Balluff-Chip furattal.
- 4 hűtőcsatorna furattal.
- Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).

**Tartalom:**

Marórögzítő csavar.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., speciális kulcs 309840 sz. Maró rögzítőcsavarok 309860; 309861 sz.

**Műszaki leírás**

Külső Ø D	60 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	27
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	27
Marótüske hossza L <sub>4</sub>	21 mm
A-méret kinyúlási hossz	200 mm

Tüske $\varnothing d_1$	27 mm
Befogási $\varnothing D_1$	27 mm
Befogó	SK 50 A = 200
Szabvány	DIN 6357
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Hűtőcsatorna furat	Nem zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	$\leq 5 \mu\text{m}$
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marófej befogó