

Garant**Marófej befogó Form ADB hűtőcsatorna furattal, SK 50 A = 200, Tüske Ø d1: 22mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301154 22
GTIN	4062406242145
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.**
- **Rövid kinyúlás.**
- **Megnövelt felfekvő felület a vállon.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **4 hűtőcsatorna furattal.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**

Tartalom:

Marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., speciális kulcs 309840 sz. Maró rögzítőcsavarok 309860; 309861 sz.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	200 mm
Tüske Ø d ₁	22 mm
Külső Ø D	48 mm
Marótüske hossza L ₄	19 mm
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	22

Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	22
Befogási Ø D ₁	22 mm
Befogó	SK 50 A = 200
Szabvány	DIN 6357
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Hűtőcsatorna furat	Nem zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marófej befogó