

**Garant****Marófej befogó Form ADB hűtőcsatorna furattal, SK 50 A = 200, Tüske Ø d1: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301154 32
GTIN	4062406242169
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- **Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.**
- **Rövid kinyúlás.**
- **Megnövelt felfekvő felület a vállon.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **4 hűtőcsatorna furattal.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**

**Tartalom:**

Marórögzítő csavar.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., speciális kulcs 309840 sz. Maró rögzítőcsavarok 309860; 309861 sz.

**Műszaki leírás**

Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	32
A-méret kinyúlási hossz	200 mm
Tüske Ø d <sub>1</sub>	32 mm
Marótüske hossza L <sub>4</sub>	24 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	32

Külső Ø D	78 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Befogó	SK 50 A = 200
Szabvány	DIN 6357
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Hűtőcsatorna furat	Nem zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marófej befogó