

**Szövet-ragasztószalag, ezüst, Szélesség×hossz (mm×m): 48X50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083765 48X50
GTIN	4062406241001
Árucikk kategória	02A

**Leírás****Kivitel:**

Szövet-szalag Hotmelt ragasztóval az egyszerű ragasztási és javítási munkákhoz. A PE laminálásnak köszönhetően vízlepergető is. Nagy számú fedési és ragasztási munkánál használható. Kifejezetten a szakítószilárdsággal szemben magas követelményeket támastó felhasználásokhoz. Könnyen letekerceselhető, téphető és ezen felül még kopásálló is. A felhasználási idő bel- és kültéren akár 2 hét.

**Ajánlás:**

Ragasztás előtt ellenőrizze a felület alkalmasságát.

Ragasztószalag fajtája: egyoldalas

Ragasztó massa: Szintéziskaucsuk

Vastagság: 0,17 mm

**Műszaki leírás**

Hőálló max.	75 °C
Festék	ezüst
Hordozóanyag	Szövet

Különlegesség	kézzel téphető
Szakítószilárdság	3,5 N/mm
Ragasztó massa	Szintéziskaucsuk
Szélesség	48 mm
Felhasználás	Tömítés
Felhasználás	Rögztítés
Felhasználás	Kötegelés
Felhasználás	Fixálás
Felhasználás	Maszkolás
Felhasználás	Csomagolás
Felhasználás	Összeragasztás
Hossz	50 m
Béléssel	nem
Tágulási képesség	25 %
Tárolási levegő páratartalom	50 %
Vastagság	0,17 mm
Szövet finomsága	32 mesh anyag
Eltarthatóság	12 hónap
Ragasztóerő acélon	0,75 N/mm
Ragasztószalag fajtája	egyoldalas
Tárolási hőmérséklet	20 °C
Terméknév attribútum	ezüst
Termék fajtája	Ragasztószalag