

**Szövet-ragasztószalag, fekete, Szélesség×hossz (mm×m): 48X50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083766 48X50
GTIN	4062406242213
Árucikk kategória	02A

**Leírás****Kivitel:**

Szövet-szalag Hotmelt ragasztóval az egyszerű ragasztási és javítási munkákhoz. A PE laminálásnak köszönhetően vízlepergető is. Nagy számú fedési és ragasztási munkánál használható. Kifejezetten a szakítószilárdsággal szemben magas követelményeket támaztó felhasználásokhoz. Könnyen letekerceselhető, téphető és ezen felül még kopásálló is. A felhasználási idő bel- és kültéren akár 2 hét.

**Ajánlás:**

Ragasztás előtt ellenőrizze a felület alkalmasságát.

Ragasztószalag fajtája: egyoldalas

Ragasztó massa: Szintéziskaucsuk

Vastagság: 0,17 mm

**Műszaki leírás**

Ragasztó massa	Szintéziskaucsuk
Tágulási képesség	25 %
Tárolási hőmérséklet	20 °C

Szélesség	48 mm
Ragasztószalag fajtája	egyoldalas
Hőálló max.	75 °C
Felhasználás	Tömítés
Felhasználás	Rögzítés
Felhasználás	Kötegelés
Felhasználás	Fixálás
Felhasználás	Maszkolás
Felhasználás	Csomagolás
Felhasználás	Összeragasztás
Szakítószilárdság	3,5 N/mm
Festék	fekete
Béléssel	nem
Tárolási levegő páratartalom	50 %
Szövet finomsága	32 mesh anyag
Eltarthatóság	12 hónap
Különlegesség	kézzel téphető
Hossz	50 m
Vastagság	0,17 mm
Hordozóanyag	Szövet
Ragasztóerő acélon	0,75 N/mm
Terméknév attribútum	fekete
Termék fajtája	Ragasztószalag