

**Finom krepp ragasztószalag készlet, natúr, Szélesség×hossz (mm×m): 18X50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083769 18X50
GTIN	4062406242268
Árucikk kategória	02A

Leírás**Kivitel:**

Univerzálisan használható ragasztószalagok számos felhasználási területre, mint pl. javítás, védelem, leragasztás és csomagolás.

Enyhén kreppelt szalag jó ragasztóerővel, rövid idejű fedési munkához sima felületeken, beltérben. Hőálló maximum 60°C-ig.

Ajánlás:

Ragasztás előtt ellenőrizze a felület alkalmasságát.

Ragasztó massa: természetes kaucsuk

Vastagság: 0,14 mm

Ragasztószalagok száma: 12

Műszaki leírás

Eltarthatóság	12 hónap
Hőálló max.	60 °C
Szakítószilárdság	3 N/mm
Ragasztószalag fajtája	egyoldalas

Felhasználás	Kötegelés
Felhasználás	Maszkolás
Felhasználás	Leragasztás
Felhasználás	Fixálás
Tárolási levegő páratartalom	50 %
Tárolási hőmérséklet	20 °C
Vastagság	0,14 mm
Ragasztóerő acélon	0,32 N/mm
Béléssel	nem
Ragasztó massa	természetes kaucsuk
Festék	natúr
Szélesség	18 mm
Hordozóanyag	Lapos krepp
Hossz	50 m
Ragasztószalagok száma	12
Tágulási képesség	10 %
Termék fajtája	Ragasztószalag