

**PVC ragasztószalag, narancssárga, Szélesség×hossz (mm×m): 50X33****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083793 50X33
GTIN	4062406242411
Árucikk kategória	02A

Leírás**Kivitel:**

Univerzálisan használható ragasztószalagok számos felhasználási területre, mint pl. javítás, védelem, leragasztás és csomagolás.

Sima PVC védőszalag nagyon jól illeszkedő lágy PVC fóliából.
Sima felületek, mint pl. fa, alumínium vagy üveg védelméhez.
A felhasználási idő bel- és kültéren akár 3 hét.

Ajánlás:

Ragasztás előtt ellenőrizze a felület alkalmasságát.

Műszaki leírás

Tárolási levegő páratartalom	50 %
Hőálló max.	40 °C
Szélesség	50 mm
Hossz	33 m
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	12 hónap

Tágulási képesség	120 %
Szakítószilárdság	1,67 N/mm
Ragasztóerő acélon	0,11 N/mm
Ragasztószalag fajtája	egyoldalal
Vastagság	0,13 mm
Tárolási hőmérséklet	20 °C
Festék	narancssárga
Béléssel	nem
Ragasztó massa	természetes kaucsuk
Hordozóanyag	PVC fólia
Felhasználás	Tömítés
Felhasználás	Rögzítés
Felhasználás	Kötegelés
Felhasználás	Fixálás
Felhasználás	Maszkolás
Felhasználás	Összeragasztás
Felhasználás	Leragasztás
Különlegesség	illeszkedik
Terméknév attribútum	narancssárga
Termék fajtája	Ragasztószalag