


**PVC ragasztószalag, kék, Szélesség×hossz (mm×m): 50X33****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083792 50X33
GTIN	4062406242404
Árucikk kategória	02A

Leírás**Kivitel:**

Univerzálisan használható ragasztószalagok számos felhasználási területre, mint pl. javítás, védelem, leragasztás és csomagolás.

Sima PVC védőszalag nagyon jól illeszkedő lágy PVC fóliából.
Sima felületek, mint pl. fa, alumínium vagy üveg védelméhez.
A felhasználási idő bel- és kültéren akár 3 hét.

Ajánlás:

Ragasztás előtt ellenőrizze a felület alkalmasságát.

Ragasztó massa: természetes kaucsuk

Festék: kék

Hossz: 33 m

Szélesség: 50 mm

Vastagság: 0,13 mm

Műszaki leírás

Hőálló max.	40 °C
Szakítószilárdság	1,67 N/mm

Festék	kék
Ragasztóerő acélon	0,11 N/mm
Különlegesség	illeszkedik
Ragasztószalag fajtája	egyoldalal
Hossz	33 m
Szélesség	50 mm
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	12 hónap
Tágulási képesség	120 %
Béléssel	nem
Felhasználás	Tömítés
Felhasználás	Rögzítés
Felhasználás	Kötegelés
Felhasználás	Fixálás
Felhasználás	Maszkolás
Felhasználás	Összeragasztás
Felhasználás	Leragasztás
Ragasztó massa	természetes kaucsuk
Tárolási levegő páratartalom	50 %
Tárolási hőmérséklet	20 °C
Hordozóanyag	PVC fólia
Vastagság	0,13 mm
Terméknév attribútum	kék
Termék fajtája	Ragasztószalag