

**Precíziós ragasztószalag készlet, Szélesség×hossz (mm×m): 30X50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083772 30X50
GTIN	4062406242374
Árucikk kategória	02A

Leírás**Kivitel:**

Univerzálisan használható ragasztószalagok számos felhasználási területre, mint pl. javítás, védelem, leragasztás és csomagolás.

Színek éles elválasztásához sima és enyhén érdes felületeken, UV-álló.

- **Vékony standard fedőszalag speciális (Washi) papírból színek éles elválasztásához sima és enyhén érdes felületeken**
- **Jól tapad és szakadásálló**
- **A felhasználási idő beltérben akár 3 hónap és kültéren akár 4 hét**

Ajánlás:

Ragasztás előtt ellenőrizze a felület alkalmasságát.

Ragasztó massa: akrilát

Vastagság: 0,08 mm

Ragasztószalagok száma: 8

Műszaki leírás

Hossz	50 m
Ragasztószalagok száma	8

Szélesség	30 mm
Festék	narancssárga
Ragasztóerő acélon	0,11 N/mm
Hőálló max.	100 °C
Béléssel	nem
Tárolási levegő páratartalom	50 %
Ragasztószalag fajtája	egyoldalas
Tárolási hőmérséklet	20 °C
Tágulási képesség	4 %
Vastagság	0,08 mm
Eltarthatóság	12 hónap
Különlegesség	UV-álló
Különlegesség	kézzel téphető
Különlegesség	Éles színváltás
Ragasztó massa	akrilát
Felhasználás	Kötegelés
Felhasználás	Fixálás
Felhasználás	Maszkolás
Felhasználás	Leragasztás
Szakítószilárdság	3,8 N/mm
Termék fajtája	Ragasztószalag