

**PVC ragasztószalag, fehér, Szélesség×hossz (mm×m): 50X33****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083791 50X33
GTIN	4062406242398
Árucikk kategória	02A

**Leírás****Kivitel:**

Univerzálisan használható ragasztószalagok számos felhasználási területre, mint pl. javítás, védelem, leragasztás és csomagolás.

Sima PVC védőszalag nagyon jól illeszkedő lágy PVC fóliából.  
Sima felületek, mint pl. fa, alumínium vagy üveg védelméhez.  
A felhasználási idő bel- és kültéren akár 3 hét.

**Ajánlás:**

Ragasztás előtt ellenőrizze a felület alkalmasságát.

Ragasztó massa: természetes kaucsuk

Festék: fehér

Hossz: 33 m

Szélesség: 50 mm

Vastagság: 0,13 mm

**Műszaki leírás**

Tárolási levegő páratartalom	50 %
Béléssel	nem

Ragasztóerő acélon	0,11 N/mm
Festék	fehér
Tágulási képesség	120 %
Felhasználás	Tömítés
Felhasználás	Rögzítés
Felhasználás	Kötegelés
Felhasználás	Fixálás
Felhasználás	Maszkolás
Felhasználás	Összeragasztás
Felhasználás	Leragasztás
Tárolási hőmérséklet	20 °C
Hőálló max.	40 °C
Ragasztó massa	természetes kaucsuk
Hossz	33 m
Ragasztószalag fajtája	egyoldalal
Vastagság	0,13 mm
Szakítószilárdság	1,67 N/mm
Különlegesség	illeszkedik
Szélesség	50 mm
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	12 hónap
Hordozóanyag	PVC fólia
Terméknév attribútum	fehér
Termék fajtája	Ragasztószalag