

**Szőnyeg-ragasztószalag, fehér, Szélesség×hossz (mm×m): 50X25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083773 50X25
GTIN	4062406242381
Árucikk kategória	02A

Leírás**Kivitel:**

Szővetszalag Hotmelt ragasztóval az egyszerű ragasztási és javítási munkákhoz. A PE laminálásnak köszönhetően vízlepergető is. Nagy számú fedési és ragasztási munkánál használható. Kifejezetten a szakítószilárdsággal szemben magas követelményeket támaztó felhasználásokhoz. Könnyen letekerceselhető, téphető és ezen felül még kopásálló is. A felhasználási idő bel- és kültéren akár 2 hét.

Ajánlás:

Ragasztás előtt ellenőrizze a felület alkalmasságát.

Ragasztószalag fajtája: kétoldalas

Ragasztó massa: Szintéziskaucsuk

Vastagság: 0,2 mm

Műszaki leírás

Felhasználás	Fixálás
Felhasználás	Összeszerelés
Felhasználás	Állandó ragasztás

Adatlap

Hordozóanyag	Szövet
Ragasztóerő acélon	0,11 N/mm
Hossz	25 m
Festék	fehér
Vastagság	0,2 mm
Béléssel	nem
Tárolási levegő páratartalom	50 %
Szélesség	50 mm
Hőálló max.	70 °C
Eltarthatóság	12 hónap
Ragasztó massa	Szintéziskaucsuk
Tárolási hőmérséklet	20 °C
Burkolat anyaga	Papír
Ragasztószalag fajtája	kétoldalas
Terméknév attribútum	fehér
Termék fajtája	Ragasztószalag