

HOLEX**Precíziós ragasztószalag készlet, Szélesség×hossz (mm×m): 18X50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083772 18X50
GTIN	4062406242336
Árucikk kategória	02A

Leírás**Kivitel:**

Univerzálisan használható ragasztószalagok számos felhasználási területre, mint pl. javítás, védelem, leragasztás és csomagolás.

Színek éles elválasztásához sima és enyhén érdes felületeken, UV-álló.

- **Vékony standard fedőszalag speciális (Washi) papírból színek éles elválasztásához sima és enyhén érdes felületeken**
- **Jól tapad és szakadásálló**
- **A felhasználási idő beltérben akár 3 hónap és kültéren akár 4 hét**

Ajánlás:

Ragasztás előtt ellenőrizze a felület alkalmasságát.

Műszaki leírás

Ragasztószalagok száma	12
Vastagság	0,08 mm
Hossz	50 m
Tágulási képesség	4 %

Tárolási levegő páratartalom	50 %
Ragasztóerő acélon	0,11 N/mm
Szakítószilárdság	3,8 N/mm
Felhasználás	Kötegelés
Felhasználás	Fixálás
Felhasználás	Maszkolás
Felhasználás	Leragasztás
Ragasztószalag fajtája	egyoldalal
Ragasztó massa	akrilát
Különlegesség	UV-álló
Különlegesség	kézzel téphető
Különlegesség	Éles színváltás
Tárolási hőmérséklet	20 °C
Festék	narancssárga
Béléssel	nem
Szélesség	18 mm
Hőálló max.	100 °C
Eltarthatóság	12 hónap
Termék fajtája	Ragasztószalag