

**HOLEX****PVC ragasztószalag keresztrecézett, fehér, Szélesség×hossz (mm×m): 50X33****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083796 50X33
GTIN	4062406242442
Árucikk kategória	02A

**Leírás****Kivitel:**

Univerzálisan használható ragasztószalagok számos felhasználási területre, mint pl. javítás, védelem, leragasztás és csomagolás.

Keresztrecézett PVC védőszalag nagyon jól illeszkedő lágy PVC fóliából.

Sima felületek, mint pl. fa, alumínium vagy üveg védelméhez.

Könnyű és egyenes vágás a keresztrecézéses felületnek köszönhetően.

A felhasználási idő bel- és kültéren akár 3 hét.

**Ajánlás:**

Ragasztás előtt ellenőrizze a felület alkalmasságát.

**Műszaki leírás**

Ragasztó massza	természetes kaucsuk
Festék	fehér
Béléssel	nem
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	12 hónap

Szélesség	50 mm
Tárolási levegő páratartalom	50 %
Ragasztószalag fajtája	egyoldalal
Szakítószilárdság	1,5 N/mm
Tárolási hőmérséklet	20 °C
Különlegesség	kézzel téphető
Hossz	33 m
Hőálló max.	60 °C
Felhasználás	Tömítés
Felhasználás	Rögzés
Felhasználás	Kötegelés
Felhasználás	Fixálás
Felhasználás	Maszkolás
Felhasználás	Összeragasztás
Felhasználás	Leragasztás
Tágulási képesség	100 %
Hordozóanyag	PVC fólia
Vastagság	0,16 mm
Ragasztóerő acélon	0,13 N/mm
Terméknév attribútum	fehér
Termék fajtája	Ragasztószalag