

**PVC ragasztószalag, sárga, Szélesség×hossz (mm×m): 50X33****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083795 50X33
GTIN	4062406242435
Árucikk kategória	02A

Leírás**Kivitel:**

Univerzálisan használható ragasztószalagok számos felhasználási területre, mint pl. javítás, védelem, leragasztás és csomagolás.

Sima PVC védőszalag nagyon jól illeszkedő lágy PVC fóliából.
Sima felületek, mint pl. fa, alumínium vagy üveg védelméhez.
A felhasználási idő bel- és kültéren akár 3 hét.

Ajánlás:

Ragasztás előtt ellenőrizze a felület alkalmasságát.

Ragasztó massa: természetes kaucsuk

Festék: sárga

Hossz: 33 m

Szélesség: 50 mm

Vastagság: 0,13 mm

Műszaki leírás

Hőálló max.	40 °C
Különlegesség	illeszkedik

Felhasználás	Tömítés
Felhasználás	Rögzítés
Felhasználás	Kötegelés
Felhasználás	Fixálás
Felhasználás	Maszkolás
Felhasználás	Összeragasztás
Felhasználás	Leragasztás
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	12 hónap
Vastagság	0,13 mm
Szakítószilárdság	1,67 N/mm
Hossz	33 m
Ragasztószalag fajtája	egyoldalas
Hordozóanyag	PVC fólia
Ragasztóerő acélon	0,11 N/mm
Béléssel	nem
Tágulási képesség	120 %
Festék	sárga
Tárolási levegő páratartalom	50 %
Szélesség	50 mm
Tárolási hőmérséklet	20 °C
Ragasztó massa	természetes kaucsuk
Terméknév attribútum	sárga
Termék fajtája	Ragasztószalag