

**HOLEX****Weldon befogó, Forma AD, SK 40 A = 100, Befogási Ø D1: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300245 10
GTIN	4062406242725
Árucikk kategória	32A

**Leírás****Kivitel:**

Balluff/RFID chip furattal.

Minden szár finom üveggyönggyel szórva. Kiegyensúlyozási fok G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Felhasználás:**

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

**Műszaki leírás**

Befogási Ø D <sub>1</sub>	10 mm
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Külső Ø D	35 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	10
Befogó	SK 40 A = 100
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3 18000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm

Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

---

## Tartozék

Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 10 mm	309900 10
--------------------------------------------------------	-----------