

Garant**HiRunER precíziós ER szorítópatronos befogó, BT 30 A = 60, ER szorítópatron mérethez: 11M****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302839 11M
GTIN	4062406241506
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Külső- és belső kúp köszörült, a nyugodtabb járás érdekében minden szár keményen felszabályozva. Balluffchip furattal, nagyteljesítményű felfogó anya (max. 25000 min⁻¹).

Előny:

- **Kitűnő rendszerszintű körfutási pontosság (befogó + szorítópatron + felfogó anya), 3 µm körfutás 2 µm-es szorítópatronnal, 6 µm körfutás 5 µm-es szorítópatronnal.**
- **Kiemelkedő tartóerők (max. 2-es tényező a standard ER tokmányokhoz képest).**
- **Rezgéscsillapító hatású a 2 részes felfogó anya következtében.**

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok DIN 6499 – Form A és B szerinti ER szorítópatronokban való befogására.

Tartalom:**Precíziós felfogó anya.****Különleges tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308806 sz.,
AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.,
ER szorítópatron 308881 – 309434 sz.,
Fahrion ER szorítópatron 308901 – 309434 sz.,
ER szorítókulcs 309748; 309749; 309757; 309758 sz.

Figyelem:

- **Csak névleges Ø-t fog be h 10 szár Ø tőrésig.**
- **A felfogó anya nem kombinálható a tömítőgyűrűvel.**
- **Csak Fahrion szorítópatronokkal használja.**

Befogási tartomány: 1 - 7 mm

Külső Ø D: 16 mm

Tartalék ER felfogó anyja: 309618 11M

Műszaki leírás

Külső Ø D	16 mm
Befogási tartomány	1 - 7 mm
Tartalék ER felfogó anyja	309618 11M
Befogó	BT 30 A = 60
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

ER mini monoanya HiRunER Mini szorítópatronos befogóhoz ER-hez 11M	309618 11M
HiRunER görgőkulcs Típus 11M	309757 11M
HiRunER görgőkulcs nyomatékkulcshoz Típus 11M	309758 11M