

Garant**ER mini monoanya HiRunER Mini szorítópatronos befogóhoz, ER-hez: 11M****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309618 11M
GTIN	4062406243487
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

Karcsú, szimmetrikus kivitel.

Menet és kúp egy befogásban köszörülve a legnagyobb körfutási pontosság érdekében.

Alkalmazható :

HiRunER-Mini szorítópatronos befogó.

300643; 302839; 302844; 305518; 305524 precíziós ER szorítópatronos befogóhoz.

Különleges tartozék:

ER szorítókulcs 309757; 309758 sz.

Figyelem:

Befogó és felfogó anya külön kiegyensúlyozva!

Szabvány: DIN 6499 D

Teljes hossz L: 19,1 mm

Külső Ø D: 16 mm

Menet: M20×1

Max. meghúzási nyomaték: 20 Nm

Műszaki leírás

Teljes hossz L	19,1 mm
Menet	M20×1

Külső Ø D	16 mm
Max. meghúzási nyomaték	20 Nm
Szabvány	DIN 6499 D
Termék fajtája	Felfogó anya

Tartozék

HiRunER görgőkulcs nyomatékkulcshoz Típus 11M	309758 11M
HiRunER görgőkulcs Típus 11M	309757 11M