

Garant**ER mini monoanya HiRunER Mini szorítópatronos befogóhoz, ER-hez: 16M****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309618 16M
GTIN	4062406243494
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

Karcsú, szimmetrikus kivitel.

Menet és kúp egy befogásban köszörülve a legnagyobb körfutási pontosság érdekében.

Alkalmazható :

HiRunER-Mini szorítópatronos befogó.

300643; 302839; 302844; 305518; 305524 precíziós ER szorítópatronos befogóhoz.

Különleges tartozék:

ER szorítókulcs 309757; 309758 sz.

Figyelem:

Befogó és felfogó anya külön kiegyensúlyozva!

Szabvány: DIN 6499 D

Teljes hossz L: 21,6 mm

Külső Ø D: 24 mm

Menet: M24×0,75

Max. meghúzási nyomaték: 30 Nm

Műszaki leírás

Külső Ø D	24 mm
ER-hez	16 mm

Teljes hossz L	21,6 mm
Menet	M24×0,75
Max. meghúzási nyomaték	30 Nm
Szabvány	DIN 6499 D
Termék fajtája	Felfogó anya

Tartozék

Egyoldalas villáskulcs Kulcsnyílás 25 mm	613300 25
HiRunER görgőkulcs Típus 16M	309757 16M
HiRunER görgőkulcs nyomatékkulcshoz Típus 16M	309758 16M